


TL910 Elektronik-Messleitungen (mit Ersatzspitzen)



Wichtigste Merkmale

- Sehr schmale 1 mm-Spitzen für schwer zugängliche Messpunkte
- Länge der Messspitze bis zu 100 mm, Länge der Messleitung: 1 m
- 3 Sätze federbelastete Goldspitzen und 2 Sätze Edelstahl-Messspitzen im Lieferumfang enthalten.
- CAT III 1000 V, 3 A
- 1 Jahr Gewährleistung

Modelle



Fluke TL910

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com