

# Fluke TP82 Satz Isolationseinstechklemmen



## Wichtigste Merkmale

- Bananenbuchsen passen für Messleitungen mit Bananensteckern
- Nicht drehbare Bananenstecker verhindern, dass die Messleitungen sich verheddern, so dass Sie die Klemme lösen/befestigen können, wenn sie noch an der Messleitung befestigt ist
- Zur Verwendung mit Messleitungen mit 2-mm-Tastköpfen
- Geprüft bis 60 V DC

## Produktübersicht: Fluke TP82 Satz Isolationseinstechklemmen

Messspitzen aus Edelstahl zum Einstechen in die Isolierung. Sie können die Nadeltiefe zur Minimierung von Schäden an der Isolierung einstellen. Unerlässlich für Arbeiten im Motorraum oder am Armaturenbrett, zur Nutzung an Einspritzdüsen oder Sensoren. Durch das Design der Messspitzen bleibt die Isolierung erhalten.

## Modelle



### **Fluke TP82**

Fluke TP82 Insulation Piercing Clip Set

---

**Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.**

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14  
79286 Glottertal  
Telefon: 0 69 2 2222 0203  
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com  
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com  
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com