

Technische daten

Fluke 5.5 MM, Videoskop mit Videoskopsonde, 1 m

Wichtigste Merkmale

Optionale 5,5-mm-Videoskopsonde, 1 m langes Kabel, mit Zweifachkamera. Kompatibel mit den Videoskopern Fluke DS701 und Fluke DS703 FC. Unterstützt alle Funktionen der Fluke-Videoskope außer Up is Up™.

Produktübersicht: Fluke 5.5 MM, Videoskop mit Videoskopsonde, 1 m

Industrie

- Einige Untersuchungen bei Dieselmotoren
- Brennkammeruntersuchungen
- Schweißnahtuntersuchungen Untersuchungen von Computeranschlüssen und Servern

Transportwesen

- Untersuchungen von Pumpen und Schläuchen
- Schweißnahtuntersuchungen
- Kabeluntersuchungen

Fertigung

- Untersuchungen von Antriebsriemen, Zahnrädern und Schläuchen bei Maschinen
- Qualitätskontrolle
- Untersuchungen von Gussteilen
- Untersuchungen von Computeranschlüssen und Servern

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com