

Technische daten

Fluke 8.5MM, Videoskop mit UV-Videoskopsonde, 1 m



Wichtigste Merkmale

Optionale 8,5-mm-UV-Videoskopsonde mit Kamerasicht nach vorn, 1 m langes Kabel. Kompatibel mit den Videoscopen Fluke DS701 und Fluke DS703 FC. Unterstützt alle Funktionen der Fluke-Videoskope außer Up is Up™.

Produktübersicht: Fluke 8.5MM, Videoskop mit UV-Videoskopsonde, 1 m

Transportwesen

- Rauch- und Farbundichtheiten
- defekte Strukturen von Motorkomponenten
- Untersuchung auf Verschmutzungen durch Fremdkörper

Erdöl und Erdgas

- Verschleiß an Rohrleitungen und Schläuchen
- defekte Strukturen von Rohrleitungen und Schläuchen

Energietechnik

- Qualitätskontrolle
- Untersuchungen von Undichtheiten

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com