

Technische daten

Fluke-Infrarot-Teleobjektiv



Wichtigste Merkmale

Das Gesichtsfeld (FOV) hat eine Größe von 8,6 ° x 6,5 °.

Produktübersicht: Fluke-Infrarot-Teleobjektiv

Mit dem optionalen, vor Ort austauschbarem Teleobjektiv für Wärmebilder können Anwender die Temperatur von Objekten aus größerer Entfernung oder von kleineren Objekten in normaler Entfernung sehen und messen.

Modelle



Fluke Lens/Tele1

Fluke Telephoto Infrared Lens

For use with: Ti32 and TiR32

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2021 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
11/2021

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**