

Technische daten

## PLS Rotationslaserdetektor mit Klemme



### Produktübersicht: PLS Rotationslaserdetektor mit Klemme

PLS XLD ist ein roter und grüner Rotationslaserdetektor für den Einsatz mit allen PLS Rotationslaser-Nivelliergeräten. Dieses Zubehör wird in einem bedruckten Karton geliefert.

### Technische Daten: PLS Rotationslaserdetektor mit Klemme

Technische Daten

- Reichweite: ≤600 m
- Batterie: 1x AA-Alkali-Batterie
- Abmessungen: 135 mm x 69 mm x 25 mm
- Gewicht: 0,19 kg

## Modelle



### PLS XLD

PLS XLD ist ein roter und grüner Rotationslaserdetektor für den Einsatz mit allen PLS Rotationslaser-Nivelliergeräten. Dieses Zubehör wird in einem bedruckten Karton geliefert.

---

Lieferumfang:

- Rotationslaserdetektor PLS XLD
  - Klemme PLS XLD
  - AA-Batterie
  - Kurzanleitung
-

**Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.**

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14  
79286 Glottertal  
Telefon: 0 69 2 2222 0203  
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com  
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com  
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com