

Technische daten

Kit mit Fluke T5-1000 und Proving Unit PRV240



Modelle



FLUKE-T5-1000-PRV240

Das Kit mit Fluke T5-1000 / Proving Unit

PRV240 enthält:

1000-V-Spannungs-, Durchgangs- und Stromtester

- Abnehmbare 4-mm-Messspitzen
- Zwei AA-Batterien (eingesetzt)
- Bedienungsanleitung

Proving Unit Fluke PRV240

- TPAK-Magnethalteriemen
- Vier Batterien, Typ AA
- Bedienungsanleitung

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com