

Datos técnicos

## Fusible Fluke 11 A, 1000 V



### Características principales

- Fusible de 11 A y 1000 V para multímetros digitales Fluke
- Fusible de acción rápida, de alta energía diseñado para medir la corriente
- Relleno de arena para reducir el riesgo de roturas durante las sobrecargas de corriente

### Descripción general del producto: Fusible Fluke 11 A, 1000 V

Modelos	Referencia 203403 11 A, 1000 V	Referencia 203411 440 mA, 1000 V	Referencia 2279229 315 mA, 1000 V	Referencia 4016494 Portafusibles 440 mA
107, 115, 117, 233	☒			
175, 177, 179, 83V, 87V, 287, 289, 27II, 28II, 88V, 77IV, 87V MAX	☒	☒		
3000 FC, 1577, 1587 FC, BT508, BT510, BT521		☒		
787, 787B, 789		☒ cant. 2		
1503, 1507			☒	
28II Ex	☒			☒

Este fusible de alta energía se ha diseñado para proteger al usuario frente a descargas eléctricas y quemaduras. Para ello, mantiene la energía generada por un cortocircuito eléctrico dentro de la carcasa. Este fusible está diseñado para limitar la cantidad de tiempo que se aplica energía y la cantidad de oxígeno disponible para la combustión.

El fusible está relleno de arena para detener un cortocircuito eléctrico. La arena no solo ayudará a absorber la energía de

descarga creada por la sobrecarga de corriente, sino también las altas temperaturas generadas (hasta 5500 °C [unos 10.000 °F]). La energía fundirá la arena y la convertirá en vidrio. Esto ayudará a sofocar una posible bola de fuego mediante la interrupción del suministro de oxígeno disponible, lo cual protegerá aún más al usuario.

Se utiliza en los siguientes multímetros digitales Fluke

[Multímetro digital de bolsillo CAT III Fluke 107](#)

[Multímetro digital para técnicos de campo Fluke 115](#)

[Multímetro para electricistas Fluke 117 con detector de tensión sin contacto](#)

[Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 177](#)

[Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 179](#)

[Multímetro digital con pantalla remota Fluke 233](#)

[Resistente multímetro digital Fluke 27 II](#)

[Multímetro con registro de verdadero valor eficaz Fluke 287 para electrónica](#)

[Multímetro de verdadero valor eficaz con registro de datos Fluke 289](#)

[Resistente multímetro digital Fluke 28 II](#)

[Multímetro digital de verdadero valor eficaz intrínsecamente seguro Fluke 28 II Ex](#)

[Multímetro digital Fluke 77 IV](#)

[Multímetro para aplicaciones industriales de respuesta promedio Fluke 83V](#)

[Multímetro industrial Fluke 87V](#)

[Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 87V MAX](#)

[Multímetro para automoción Fluke 88V Deluxe](#)

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-ar](http://www.fluke.com/es-ar)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
12/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**