

Datos técnicos

80TK Adaptador para termopar (tipo K)



Características principales

- Convierte un DMM a un termómetro
- Para su uso con termopares tipo K en aplicaciones de bajo voltaje (menos de 24 V CA, 60 V CC)
- Intervalo de medidas: de -50 a 1000 °C (en función de la sonda)
- Un año de garantía

Modelos



Fluke 80TK

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-ar

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
11/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.