

Datos técnicos

Objetivo gran angular infrarrojo Fluke



Características principales

El campo de visión (FOV) es 42.5 ° x 32.5 °

Descripción general del producto: Objetivo gran angular infrarrojo Fluke

Las lentes gran angular para infrarrojos, opcionales y reemplazables por el usuario, permiten al operador obtener un mayor campo de visión en espacios reducidos.

Modelos



Fluke Lens/Wide1

Wide-angle Infrared Lens

For use with: Ti32 and TiR32

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-bo

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.