

Indicadores de temperatura Fluke Calibration 1502A/1504



Características principales

Indicador de PRT Tweener 1502A

El Tweener 1502A de Hart Scientific tiene una exactitud de $\pm 0.006\text{ }^{\circ}\text{C}$ (el 1504 es incluso más preciso, hasta $\pm 0.002\text{ }^{\circ}\text{C}$). Además, lee sondas de 100, 25 y 10 ohmios, tiene una resolución de $0.001\text{ }^{\circ}\text{C}$ en todo su rango y es el dispositivo más pequeño de su clase. También tiene un paquete de baterías opcional para un funcionamiento totalmente portátil.

Cada Tweener puede programarse para que concuerde con las constantes de la sonda para una máxima linealidad y precisión. Todas las constantes y coeficientes de la sonda se programan sencillamente mediante unas teclas del panel frontal. La temperatura se muestra en $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$, K o la resistencia en ohmios.

El 1502A mide de forma precisa la resistencia de la sonda y, a continuación, convierte la resistencia a un valor de temperatura mediante unos algoritmos integrados.

Para su conveniencia, el 1502A lee el IEC-751 o RTD ALPHA "385" de calidad industrial sin necesidad de programación. Introduzca el R0 actual y el ALPHA de la sonda individual para una mayor precisión. Para una precisión máxima, use las fórmulas de ITS-90. El Tweener acepta los subrangos 4 y 6 hasta 11.

Las fórmulas de ITS-90 se encuentran en el firmware del Tweener. Si su sonda se ha calibrado en alguno de los subrangos del ITS-90, simplemente introduzca los coeficientes directamente en su Tweener.

Cada termómetro tiene una interfaz RS-232 para la automatización de la adquisición de datos de temperatura, calibraciones o funciones de control del proceso. Una interfaz IEEE-488 está disponible de manera opcional.

El 1502A se calibra digitalmente mediante los botones del panel frontal. Nunca tendrá que abrir la caja para calibrarlo. Este protocolo de calibración reduce aún más el costo del 1502A. Va donde usted va y trabaja como usted quiere que trabaje.

Indicador de termistores Tweener 1504

Si necesita más precisión en un intervalo de temperatura limitado, el Tweener modelo 1504 se la proporciona como indicador de termistores. Los termistores son menos frágiles que los PRT y es menos probable que reciban un impacto ante una sacudida mecánica. Los termistores son más sensibles a la temperatura, tienen unos tiempos de respuesta más rápidos y están disponibles en muchas formas para las distintas aplicaciones.

La precisión típica de un 1504 es de ± 0.002 °C con una resolución de 0.0001 °C.

Software

Con nuestro LogWare 9934, ambos modelos del Tweener pueden usarse para la adquisición de datos en tiempo real. Registre datos y analícelos de forma gráfica o estadística. Además, los Tweener pueden usarse como termómetros de referencia con nuestro software MET/TEMP II.

Paquete de baterías

¿Desea poder desplazarse con el Tweener? Ordene el paquete de baterías Fluke Calibration 9320A. Nuestra batería le proporciona 36 horas entre cargas, lo que le permite trabajar desde donde necesite.

Opciones de calibración

Cada Tweener y la sonda que lo acompaña (se venden por separado) tienen sus propios informes de calibración individual. El error del sistema global se puede calcular a través de los errores individuales, lo que hace innecesarios los gastos adicionales en datos del sistema. No obstante, para aquellos que lo requieran, los datos del sistema están disponibles en dos o más temperaturas de su elección. (Ver modelo de calibración 1929-X)

Descripción general del producto: Indicadores de temperatura Fluke Calibration 1502A/1504

Los termómetros de mejor rendimiento de su gama de precios

- Puede escoger entre dos Tweener, PRT de lectura o termistores
- Paquetes de baterías disponibles
- La mejor combinación calidad-precio

Uno de los productos de Fluke Calibration con mayor éxito de ventas es el termómetro Tweener, y eso tiene un por qué. No hay ninguna otra empresa que tenga un termómetro de referencia que se acerque al rendimiento y las características del Tweener por un precio similar.

Especificaciones: Indicadores de temperatura Fluke Calibration 1502A/1504

Especificaciones	1502A	1504
Rango de temperatura ¹	-200 °C a 962 °C (de -328 °F a 1764 °F)	Intervalo de cualquier termistor
Rango de resistencia	0 W a 400 W, autorregulable	0 W a 1 MW, autorregulable

Sonda	RTPW nominal: 10 W a 100 W RTD, PRT o SPRT	Termistores
Caracterizaciones	Subintervalos ITS-90: 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 IPTS-68: R0, a, d, a4 y c4 Callendar-Van Dusen: R0, a, d y b	Termistor polinómico Steinhart-Hart Callendar-Van Dusen: R0, a, d y b
Precisión de resistencia (ppm de la lectura)	0 W a 20 W: 0.0005 W 20 W a 400 W: 25 ppm	0 W a 5 KW: 0.5 W 5 KW a 200 KW: 100 ppm 200 KW a 1 MW: 300 ppm
Precisión de la temperatura ¹	±0.004 °C a -100 °C ±0.006 °C a 0 °C ±0.009 °C a 100 °C ±0.012 °C a 200 °C ±0.018 °C a 400 °C ±0.024 °C a 600 °C	±0.002 °C a 0 °C ±0.002 °C a 25 °C ±0.004 °C a 50 °C ±0.010 °C a 75 °C ±0.020 °C a 100 °C (Con un sensor de termistor de 10 KW, a=0.04. No incluye incertidumbre de sonda ni errores de caracterización).
Rango de temperaturas de funcionamiento	16 °C a 30 °C	13 °C a 33 °C
Resolución de resistencia	0 W a 20 W: 0.0001 W 20 W a 400 W: 0.001 W	0 W a 10 KW: 0.01 W 10 KW a 100 KW: 0.1 W 100 KW a 1 MW: 1 W
Resolución de temperatura	0.001 °C	0.0001 °C
Corriente de excitación	0.5 y 1 mA, seleccionable por el usuario, 2 Hz	2 y 10 mA, seleccionado automáticamente
Período de medición	1 segundo	
Filtro digital	Exponencial, 0 a 60 segundos de constante de tiempo (seleccionable por el usuario)	
Conexión de la sonda	Conector DIN de 4 cables blindados y 5 clavijas	
Comunicaciones	Estándar serial RS-232 IEEE-488 (GPIB) opcional	
Pantalla	LED amarillo-verde de 8 dígitos, 7 segmentos; caracteres de 0.5 pulg. de alto	
Alimentación	115 V CA (±10 %), 50/60 Hz, 1 A, nominal 230 V CA (±10 %), 50/60 Hz, 1 A, nominal, especificar	
Tamaño (Al x An x Prof)	61 x 143 x 181 mm (2.4 x 5.6 x 7.1 pulg.)	
Peso	1.0 kg (2.2 lb)	
Sondas de Hart	5615, 5627, 5626, 5628, 5622	5640-44, 5610-65
Calibración	Calibración con acreditación ISO 17025	
1. Los rangos de temperatura y precisión pueden estar limitados según el sensor que use.		

Modelos



Fluke 1502A

Fluke Calibration 1502A-156 Thermometer Readout
-200°C to 962°C (-328°F to 1764°F)

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-bo

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.