

Datos técnicos

Juego de sondas de voltaje Fluke VPS200-G, 200 MHz (una gris)



Características principales

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated:
 - 10:1 Voltage Probe,
 - Hook Clip for Probe Tip, 4-mm Test Probe for Probe,
 - Ground Lead with Hook Clip,
 - Ground Lead with Mini Alligator,
- The red Probe Set also includes a 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip.

Descripción general del producto: Juego de sondas de voltaje Fluke VPS200-G, 200 MHz (una gris)

Sonda de voltaje con aislamiento doble para la serie ScopeMeter190.

Especificaciones: Juego de sondas de voltaje Fluke VPS200-G,

200 MHz (una gris)

| Especificaciones | |
|---|---|
| Atenuación | 10x |
| Ancho de banda | 200 MHz |
| Máx. voltaje de entrada | 1000 V |
| Máx. voltaje a tierra | 600 V CAT III y 1000 V CAT II por IEC / EN61010-031 |
| Resistencia de entrada | 10 Mohm |
| Capacidad de entrada | 14 pF |
| Rango de compensación | 10 a 22 pF |
| Longitud del cable | 1.2 m |
| Garantía | 1 año |
| Las especificaciones se aplican cuando la sonda se conecta a un Scopemeter de la serie Fluke 190. | |

Modelos



Fluke VPS200 G

Voltage Probe Set, Gray 200 MHz (one gray)

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated:
 - 10:1 Voltage Probe
 - Hook Clip for Probe Tip, 4-mm Test Probe for Probe
 - Ground Lead with Hook Clip
 - Ground Lead with Mini Alligator
- The red probe set also includes a 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-cl

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.