

Datos técnicos

Kit combinado Fluke 87V MAX E2 para electricistas industriales



Características principales

Toda la funcionalidad del multímetro digital 87V MAX de verdadero valor eficaz

- Soporta caídas de hasta 4 metros (13 pies) gracias a una carcasa y una funda aptas para entornos industriales
- Carcasa resistente al agua y al polvo con grado de protección IP67 para los entornos de prueba más extremos

Y además...

- Sondas de prueba de 3 mm totalmente aisladas con metal expuesto para electricistas que trabajan en entornos de alta tensión
- La correa magnética para colgar TPAK le permite colgar el multímetro en cualquier superficie de hierro, como armarios y tuberías de hierro.

Descripción general del producto: Kit combinado Fluke 87V MAX E2 para electricistas industriales

El kit combinado para técnicos electricistas industriales 87V MAX E2 incluye todas las características fiables del Fluke 87V, el multímetro digital más popular actualmente, y mucho más.

Resiste a caídas de hasta 4 metros (13 pies)

El multímetro digital más resistente de Fluke. El 87V MAX cuenta con una carcasa resistente para entornos industriales y una funda extraíble. La funda sirve también como portasondas de prueba para su uso con una sola mano.

Índice de protección IP67

Totalmente resistente al agua y al polvo para trabajar sin dificultades en cualquier lugar.

Resiste el calor y el frío

El multímetro ofrece un mayor un rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C (hasta 20 minutos) a +55 °C.

Las sondas y pinzas adecuadas para las tareas más complicadas

El kit 87V MAX E2 incluye cables de prueba aislados TL224 SureGrip™, pinzas de cocodrilo AC220 SureGrip™ y sondas de prueba SureGrip™ TL238. Además, con el kit magnético para colgar el multímetro ToolPak™, siempre tendrá las manos libres y el multímetro a la vista.

Otros aspectos destacados del producto

- Corriente y tensión de CA de verdadero valor eficaz para mediciones precisas en señales no lineales
- Permite realizar mediciones de hasta 1000 V de CA y CC
- Mediciones de hasta 10 A (20 A durante 30 segundos)
- Frecuencia de hasta 200 kHz
- Función de temperatura integrada que permite realizar medidas de temperatura sin necesidad de instrumentos adicionales utilizando el termopar suministrado
- Registro de valores mín./máx./medio, más picos mín. y máx. de 250 µs para registrar variaciones automáticamente
- Una función exclusiva permite realizar medidas precisas de tensión y frecuencia en variadores de frecuencia de motores (VDF) y otros equipos con gran cantidad de ruido eléctrico
- Dígitos de gran tamaño, retroiluminación blanca brillante de 2 niveles y botones del teclado con retroiluminación para una mayor visibilidad
- Modo de pantalla de alta resolución con 19 999 cuentas
- Pilas de vida útil prolongada (800 horas)

Comparación: 87V MAX y 87V

	87V MAX	87 V
Grado de protección IP	IP67	IP30
Autonomía de la batería	800 horas	400 horas
Prueba de caída	4 metros	3 metros
Medidas de verdadero valor eficaz	CA	CA
Precisión básica de tensión CC	0,05 %	0,05 %
Tensión CA/CC	1000 V	1000 V
Corriente CA/CC	10 A	10 A
Resistencia	50 MΩ	50 MΩ
EN61010-1 CAT III	1000 V	1000 V
EN61010-1 CAT IV	600 V	600 V
Garantía (años)	Limitada de por vida	Limitada de por vida

Especificaciones: Kit combinado Fluke 87V MAX E2 para

electricistas industriales

Especificaciones eléctricas		
Tensión de CC	Rango	0,1 mV a 1000 V
	Precisión	$\pm(0,05 \% + 1)$
	Resolución máxima	0,1 mV
Tensión CA	Rango	0,1 mV a 1000 V
	Precisión	$\pm(0,7 \% + 4)$ de verdadero valor eficaz
	Ancho de banda de CA	20 kHz con filtro de paso bajo; 3 dB a 1 kHz
	Resolución máxima	0,1 mV
Corriente de CC	Rango	0,1 μ A a 10 A (20 A durante un máximo de 30 segundos)
	Precisión de corriente	$\pm(0,2 \% + 2)$
	Resolución máxima	0,01 μ A
Corriente de CA	Rango	0,1 μ A a 10 A (20 A durante un máximo de 30 segundos)
	Precisión de corriente	$\pm(1,0 \% + 2)$ de verdadero valor eficaz
	Resolución máxima	0,1 μ A
Resistencia	Rango	0,1 Ω a 50 M Ω
	Precisión	$\pm(0,2 \% + 1)$
	Resolución máxima	0,1 Ω
Capacitancia	Rango	0,01 nF a 9999 μ F
	Precisión	$\pm(1 \% + 2)$
	Resolución máxima	0,01 nF
Frecuencia	Rango	0,5 Hz a 199,99 kHz
	Precisión	$\pm(0,005 \% + 1)$
	Resolución máxima	0,01 Hz
Ciclo de trabajo	Ciclo de trabajo máximo	99,9 %
	Precisión	$\pm(0,2 \% \text{ por kHz} + 0,1 \%)$
	Resolución máxima	0,1 %
Rango de medición de temperatura	de -200 °C a 1090 °C de -328,0 °F a 1994,0 °F excluida la sonda	
Sonda de temperatura 80BK	-40,0 °C a 260 °C, $\pm 2,2$ °C o 2 %, el que sea mayor -40,0 °F a 500 °F, $\pm 4,0$ °F o 2 %, el que sea mayor	
Conductancia	Conductancia máxima	60,00 nS
	Precisión	$\pm(1,0 \% + 10)$
	Resolución máxima	0,01 nS

Medición en diodos	Rango	2 V
	Resolución	0,001 V
	Precisión	±(1 % + 1)
Diagnóstico y almacenamiento de datos	Picos mín./máx.	250 µs
Valores mín./máx./medio	Sí	
Retención de lectura/retención automática (táctil)	Sí	
Referencia relativa	Sí	
Pantalla	Digital	6000 recuentos, 4 actualizaciones por segundo 19 999 recuentos en modo de alta resolución
	Gráfico de barras analógico	32 segmentos, 40 actualizaciones por segundo
	Retroiluminación	dos niveles
Filtro de paso bajo (mediciones de VFD)	Sí	
Input Alert™	Sí	

Especificaciones de seguridad

Categoría de seguridad	IEC61010-1: Grado de contaminación 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Certificaciones	CE, CSA

Especificaciones mecánicas y generales

Protección IP:	IEC 60529: IP67
Alimentación	Tres pilas AA. 800 horas de funcionamiento normal, sin usar retroiluminación
Tamaño	6,0 x 10,1 x 21,5 cm (con funda)
Peso	698,5 g (con funda)
Garantía	Limitada de por vida

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	-15 °C a 55 °C, hasta -40 °C durante 20 minutos si se utiliza partiendo de 20 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 60 °C
Humedad (sin condensación)	0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 55 °C)
Altitud de funcionamiento	2000 m

Modelos



FLUKE-87V-MAX/E2 KIT

Kit combinado Fluke 87V MAX E2 para electricistas industriales

Contenido:

- Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 87V MAX
- Cables de prueba aislados TL224 SureGrip™
- Pinzas de cocodrilo SureGrip™ AC220
- Sondas de prueba SureGrip™ TL238
- ToolPak™ Kit magnético para colgar el multímetro
- Sonda de temperatura para multímetros digitales 80BK-A
- Estuche flexible de transporte C35
- Tres pilas AA (instaladas)

Optional accessories

Description

Correa con imán para medidor Fluke ToolPak™ TPAK

Cuelgue su medidor de diferentes formas para trabajar cómodamente con las manos libres. Se conecta a la mayoría de medidores Fluke. Compre en línea ahora.

Estuche blando de transporte Fluke C115

Incluye dos bolsillos almohadillados para la protección de dos instrumentos de medida, como un multímetro digital y un termómetro IR de la serie 60, además de una bolsa para cables de prueba y otros accesorios.

Pinza amperimétrica CA/CC Fluke i1010

Esta pinza de alta confiabilidad mide de 1 a 1000 A y hace lecturas exactas de corriente sin interrumpir el circuito. Compre en línea ahora.

Kit básico de herramientas de mano aisladas de Fluke

El kit básico de herramientas aisladas de Fluke incluye 8 herramientas de mano imprescindibles para cualquier electricista. El juego contiene 3 destornilladores aislados, 2 destornilladores de estrella y 3 alicates aislados.

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-cl

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
11/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.