

Datos técnicos

Estuche flexible de transporte C150 de Fluke



Características principales

- Estuche con cremallera
- Lazo para el cinturón
- Bolsillo interior para almacenar

Descripción general del producto: Estuche flexible de transporte C150 de Fluke

Consiga el estuche correcto para sus herramientas Fluke. El estuche flexible de transporte C150 tiene una cremallera y un exterior de poliéster resistente y de alta calidad. El estuche cuenta con una presilla para el cinturón y un bolsillo interior para guardar los cables de prueba o accesorios pequeños. Viene con 1 año de garantía.

Especificaciones: Estuche flexible de transporte C150 de Fluke

Dimensiones (L x A x P)
29.8 x 9.5 x 5.7 cm
11.75 x 3.75 x 2.25 in

Modelos



Fluke C150

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-co

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.