

Datos técnicos

## Estuche de gran resistencia Fluke CXT80



### Características principales

- La flotabilidad permite que el estuche flote en agua salada con una carga de 3.6 kg
- Incluye una válvula automática de purga para lograr una rápida igualación después de ocurrir cambios en la presión atmosférica
- Incorpora una junta tórica de neopreno única de 6.4 mm y cierres de ABS para conseguir una excelente estanquidad

### Descripción general del producto: Estuche de gran resistencia Fluke CXT80

Irrompible, hermético al agua y al aire, a prueba de polvo, químicamente resistente y a prueba de corrosión.

## Modelos



### Fluke CXT80

---

For use with the following test tools:

- Multimeters: 27, 83 V, 85 V, 87 V, 187, 189
  - Process Tools: 724, 725, 726, 789
-

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-co](http://www.fluke.com/es-co)

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
01/2022

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**