


Datos técnicos


## **Fluke 3210-PR-TF 1000A Flex Thin Flex Current Probe (24 inch/60cm)**



### **Descripción general del producto: Fluke 3210-PR-TF 1000A Flex Thin Flex Current Probe (24 inch/60cm)**

El modelo Fluke 3210-PR-TF es una sonda de corriente CA delgada y flexible de 1000 A tipo Rogowski. La sonda Fluke 3210PRTF ha sido diseñada para usarse con el registrador de potencia Fluke 1750 y es capaz de medir corrientes desde frecuencias muy bajas hasta el armónico 55º de un suministro eléctrico de 50/60 Hz. El cabezal flexible y ligero permite una instalación fácil y rápida en lugares de difícil acceso y cerca de conductores de grandes dimensiones.

## Modelos



### **Fluke 3210-PR-TF**

1000A Flex Thin Flex Current Probe (24 inch/60cm)

---

