

Datos técnicos

Pinzas amperimétricas Fluke i17XX-flex1500 con iFlex®/paquete de 3



Descripción general del producto: Pinzas amperimétricas Fluke i17XX-flex1500 con iFlex®/paquete de 3

Las sondas de corriente flexibles iFlex de 12 pulgadas para el Fluke 17XX expanden el rango de medición del registrador de energía o potencia Fluke 17XX a 1500 A CA y, a su vez, ofrecen la máxima flexibilidad de medición. Las sondas iFlex se conectan directamente al registrador y muestran las mediciones de corriente sin factores de escala proclives a errores. El cordón de 1.8 m (6 pies) permite una separación entre la ubicación de la medición y el registrador de energía. lo que facilita la visualización de la pantalla. Los cables iFlex Fluke 17XX están disponibles en modelos de 12, 24 y 36 pulgadas.

Modelos



i17XX-flex1500/3pk

1500A 12 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps
