

Datos técnicos

Kit de pinza amperimétrica de CA/CC y estuche de transporte Fluke i410-KIT



Descripción general del producto: Kit de pinza amperimétrica de CA/CC y estuche de transporte Fluke i410-KIT

Kit especial para profesionales de la electricidad que buscan añadir a su multímetro digital las capacidades de medición de CC y CA. Incluye un amplio estuche de transporte para guardar y proteger el medidor y la pinza amperimétrica, además de espacio adicional para sus puntas de comprobación, sondas y manuales.

Modelos



Fluke i410 Kit

- [i410](#) 1-400A AC rms, 1-400A DC Current Clamp
- Zippered vinyl carry case with moveable divider

