

Datos técnicos

Teleobjetivo infrarrojos Fluke



Características principales

El campo de visión (FOV) es 8.6 ° x 6.5 °

Descripción general del producto: Teleobjetivo infrarrojos Fluke

Los teleobjetivos infrarrojos, opcionales y reemplazables por el usuario, permiten al operador ver y medir la temperatura de objetos situados a mayor distancia o de objetos pequeños a la distancia habitual.

Modelos



Fluke Lens/Tele1

Fluke Telephoto Infrared Lens

For use with: Ti32 and TiR32

