

Datos técnicos

Pinza amperimétrica Fluke i1730-flex3000 con iFlex



Descripción general del producto: Pinza amperimétrica Fluke i1730-flex3000 con iFlex

Las sondas de corriente flexibles iFlex de 24 pulg. para el Registrador de energía Fluke 1730 expanden el rango de medición del Fluke 1730 a 3000 A CA, a la vez que ofrecen la máxima flexibilidad de medición. Las sondas iFlex se conectan directamente al registrador de energía y muestran las mediciones de corriente sin factores de escala proclives a errores. El cordón de 1,8 m (6 pies) permite una separación entre la ubicación de la medición y el registrador de energía, lo que facilita la visualización de la pantalla. Los cables iFlex del Registrador de energía Fluke 1730 están disponibles en 12, 24 y 36 pulgadas.

Modelos



Fluke i1730-flex3000

3000A 24 inch

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-do

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.