

Datos técnicos

Luz de sonda Fluke L200



Características principales

- Luz pequeña y resistente que se conecta fácilmente a cualquier sonda de comprobación Fluke
- Luz LED blanca brillante que ilumina la zona de contacto
- Deja libres las manos para trabajar
- 120 horas de duración de batería
- Usa 2 pilas de reloj de 3 voltios

Modelos



Fluke L200

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-do

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.