

Datos técnicos

## Luz de alta intensidad Fuke L207 con gorra para coleccionistas



### Características principales

- La gorra se ajusta para estar cómodo todo el día
- La luz se fija a la visera de una gorra de béisbol
- Luz resistente que soporta caídas de 1.80 m (6 ft) en concreto
- Estuche ligero e impermeable que no se agrietará ni desportillará
- No conductor eléctrico ni térmico

### Descripción general del producto: Luz de alta intensidad Fuke L207 con gorra para coleccionistas

Poderosa y ligera luz de trabajo mini-Xenon que ilumina exactamente el sitio donde usted está trabajando. Incluye la gorra para coleccionistas Fluke de edición limitada.

## Modelos



### **Fluke L207**

Fluke L207 High Intensity Light with Collector's Cap

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-do](http://www.fluke.com/es-do)

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
01/2022

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**