

Datos técnicos

Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke 325



Características principales

- Medida de corriente CA y CC de 400 A
- Medida de tensión de CA y CC de 600 V
- Voltaje y corriente de CA con verdadero valor eficaz para obtener mediciones exactas en señales no lineales
- Medida de resistencia de hasta 40 k Ω con detección de continuidad
- Mediciones de temperatura y capacitancia
- Medición de frecuencia

Características

- Diseño delgado y ergonómico
- Pantalla grande y retroiluminada de fácil lectura
- Clasificación de seguridad CAT IV 300 V/CAT III 600 V
- Botón de retención
- Garantía de dos años.
- Estuche de transporte flexible

Descripción general del producto: Pinza amperimétrica de verdadero

valor eficaz Fluke 325

Resistencia Fluke. Confiabilidad Fluke. Precisión Fluke.

Las medidas de verdadero valor eficaz y la ergonomía optimizada hacen de las pinzas amperimétricas de la serie 320 las mejores herramientas de resolución general de problemas para los electricistas comerciales y residenciales. Los modelos 323, 324 y 325 de Fluke están diseñados para verificar la presencia de corriente de carga, tensión de CA y la continuidad de circuitos, conmutadores, fusibles y contactos. Estas pinzas amperimétricas pequeñas y resistentes son ideales para adaptarse a mediciones de corriente de hasta 400 A en espacios reducidos. El Fluke 325 también ofrece mediciones de corriente y frecuencia de CC.

Especificaciones: Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke 325

Especificaciones		
Corriente de CA	Rango	40,00 A/400,0 A
	Precisión	2 % ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz) 2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz)
Corriente de CC	Rango	40,00 A/400,0 A
	Precisión	2 % ± 5 dígitos
Tensión de CA	Rango	600,0 V
	Precisión	1,5 % ± 5 dígitos
Tensión de CC	Rango	600,0 V
	Precisión	1,0% ± 5 dígitos
Resistencia	Rango	400,0 Ω/4,000 Ω/40,00 Ω
	Precisión	1,0 % ± 5 dígitos
Continuidad		≤ 30 Ω
Capacitancia		0 a 100,0 μF/100 μF a 1000 μF
Frecuencia		5,0 Hz a 500,0 Hz
Respuesta de CA		RMS de verdadero valor eficaz
Retroiluminación		Sí
Retención de valores en pantalla		Sí
Temperatura de contacto		De -10,0 °C a 400,0 °C (de 14,0 °F a 752,0 °F)
Mín./máx.		Sí
Dimensiones	H x W x D (mm)	207 x 75 x 34
	Máx. diámetro del cable	30 mm (600 MCM)
	Peso	283 g
Categoría de seguridad		CAT III 600 V CAT IV 300 V



Garantía	Dos años
----------	----------

Modelos



Fluke 325 True-rms Clamp Meter

Fluke 325 True-RMS Clamp Meter

Includes:

- Fluke 325 True-RMS Clamp Meter
- TL75 Test Leads
- Type K Thermocouple
- Two AAA Batteries (Installed)
- Soft Case

Optional accessories

**Juego de puntas de prueba eléctricas
Fluke TL223 SureGrip™**

Estuche de transporte flexible C43

C550 Bolsa de herramientas

Estuche de camuflaje Fluke C37-CAMO

Description

Incluye 3 accesorios para cables de comprobación en un juego todo en uno. Kit básico de accesorios para aplicaciones eléctricas. Compre en línea ahora.

Estuche de transporte de poliéster con cremallera.

Estructura reforzada en acero, robusto tejido balístico con materiales resistentes, gran compartimento de almacenamiento con cremallera y 25 bolsillos, resistente a la intemperie.

Consiga el estuche correcto para sus herramientas Fluke.

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-do

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.