

Adaptador de código de barras Fluke 700BCA



Descripción general del producto: Adaptador de código de barras Fluke 700BCA

Descripción: Cable conductor de cuatro hilos recubiertos unido a un conector D-sub de 9 clavijas hembra y a otro macho.

Aplicación: Permite conectar y traducir la información entre el calibrador de procesos de documentación Fluke 743 y un lector óptico de código de barras Hewlett Packard HBSW-8200.

Especificaciones: Adaptador de código de barras Fluke 700BCA

Especificaciones mecánicas y generales

Dimensiones	Longitud total aproximada de 15 cm
Garantía	Un año
Material	Cable y carcasas de PVC negro, cascos estañados y contactos de cobre bañados en oro

Modelos



Fluke 700BCA

Bar Code Adapter

-
- Interface cable
 - Calibrator to bar code wand
 - Instruction sheet in English, French, German, Italian, and Spanish.
-

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800)
443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-ec

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
11/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.