


Datos técnicos

Adaptador para termopar Fluke 80AK-A



Características principales

- Adapta miniconectores de termopar tipo K a las entradas de conectores cubiertos dobles tipo banana
- Rango de medición y precisión: en función de la sonda
- Apropriado para aplicaciones de bajo voltaje (menos de 30 V CA, 60 V CC)
- Un año de garantía

Modelos



80AK

Thermocouple Adapter

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800)
443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-ec

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.