

Datos técnicos

Medidor de fibra óptica Fluke FOM



Descripción general del producto: Medidor de fibra óptica Fluke FOM

El medidor de fibra óptica Fluke (FOM) le permite realizar comprobaciones y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sin necesidad de adquirir un medidor completamente nuevo. Conecte el medidor FOM directamente a cualquier multímetro digital con una función de mV CC y una impedancia de entrada de 10 m Ω para comprobar de forma rápida y confiable la pérdida del sistema de cable de fibra óptica. Las fuentes de luz y los latiguillos se venden por separado.

Modelos



Fluke FOM

Fluke FOM Fiber Optic Meter

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-ec

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.