


Datos técnicos


Fluke 3210-PR-TF 1000A Flex Thin Flex Current Probe (24 inch/60cm)



Descripción general del producto: Fluke 3210-PR-TF 1000A Flex Thin Flex Current Probe (24 inch/60cm)

El modelo Fluke 3210-PR-TF es una sonda de corriente CA delgada y flexible de 1000 A tipo Rogowski. La sonda Fluke 3210PRTF ha sido diseñada para usarse con el registrador de potencia Fluke 1750 y es capaz de medir corrientes desde frecuencias muy bajas hasta el armónico 55º de un suministro eléctrico de 50/60 Hz. El cabezal flexible y ligero permite una instalación fácil y rápida en lugares de difícil acceso y cerca de conductores de grandes dimensiones.

Modelos



Fluke 3210-PR-TF

1000A Flex Thin Flex Current Probe (24 inch/60cm)

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-ec

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
11/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.