

Datos técnicos

Kit de estuche de transporte y pinza amperimétrica de CA/CC Fluke i1010-KIT



Descripción general del producto: Kit de estuche de transporte y pinza amperimétrica de CA/CC Fluke i1010-KIT

Kit especial para profesionales de la electricidad que buscan añadir a su multímetro digital las capacidades de medición de CC y CA. Incluye un amplio estuche de transporte para guardar y proteger el medidor y la pinza amperimétrica, además de espacio adicional para sus puntas de comprobación, sondas y manuales.

Modelos



Fluke i1010 Kit

- i1010 1-600A AC rms, 1-1000A DC Current Clamp
- Zippered vinyl carry case with moveable divider

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-ec

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
11/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.