

Datos técnicos

Juego de válvula de alivio de presión Fluke 700PRV



Características principales

Repetibilidad $\pm 10\%$ del ajuste nominal. Tornillo de ajuste multivuelta para establecer la carga previa en los resortes de disco internos.

Incluye:

- El 700PRV contiene dos válvulas de descarga
 - Una ajustable de 725 a 2900 psi o de 50 a 200 bar (preconfigurada a 1360 psi/94 bar)
 - Otra ajustable de 2900 a 5800 psi o de 200 a 400 bar (preconfigurada a 5450 psi/376 bar)
- Hoja de instrucciones

Descripción general del producto: Juego de válvula de alivio de presión Fluke 700PRV

El juego Fluke 700PRV consta de dos válvulas de descarga (1.360 y 5.450 psi) para usarse con la bomba de comprobación hidráulica 700HTP. Estas válvulas de descarga protegerán los módulos de presión Fluke más comunes de los daños por sobrepresurización accidental. Rosca macho en paralelo de 1/4 BSP para acoplamiento con la bomba Fluke 700HTP.

Especificaciones: Juego de válvula de alivio de presión Fluke 700PRV

Especificaciones mecánicas y generales	
Dimensiones	40 x 22 mm
Peso	60 g por válvula de descarga
Garantía	Un año
Material	Acero inoxidable 303

Modelos



Fluke 700PRV

Fluke 700PRV Pressure Relief Valve Kit

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-ec

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.