

Datos técnicos

## Sonda de temperatura integrada para multímetro digital Fluke 80BK-A



### Características principales

- Termopar tipo K con conector de banana estándar cubierto
- Cómoda estructura de una sola pieza
- Compatible con los multímetros digitales Fluke con funciones de medición de temperatura
- Rango de medición: de -40 a 260 °C
- Precisión: +/- 2.2 °C o 2 %, lo que sea mayor (de 0 a 260 °C)
- Cable de 1 m (39 in)
- Un año de garantía

## Modelos



### **80BK**

Sonda para DMM con termopar integrado (tipo K)

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800)**  
**443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-ec](http://www.fluke.com/es-ec)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
11/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**