

Datos técnicos

## 80T-150U Sonda de temperatura universal (para DMM)



### Características principales

- Compatible con los DMM Fluke
- Alta precisión y lectura rápida para aplicaciones de bajo voltaje (por debajo de 24 V CA, 60 V CC)
- Escala de medida: -50 a 150 °C
- Salida: 1 mV/ °C y 1 mV/ °F (conmutable)
- Un año de garantía

## Modelos



**Fluke 80T 150UA**

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-ec](http://www.fluke.com/es-ec)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
12/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**