

Datos técnicos

## Fluke 17XX-TL 1.5M Test Lead Set



### **Descripción general del producto: Fluke 17XX-TL 1.5M Test Lead Set**

Cable de prueba de 1.5 m para conectar la entrada de medición a los registradores de energía o potencia Fluke 17XX.

## Modelos



### **FLUKE-17XX-TL 1.5M**

Test Lead Set, 1000V CAT III, Non-stackable connectors; 1.5M; Red/Blk

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-ec](http://www.fluke.com/es-ec)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
12/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**