

Datos técnicos

## Videoscopio Fluke de 8,5 mm con sonda de videoscopio de 1,2 m



### Características principales

Sonda de videoscopio opcional de 8,5 mm y 1,2 metros de longitud, con cámara de visión dual. Compatible con los videoscopios DS701 y DS703 FC de Fluke. Con todas las funciones de los videoscopios de Fluke.

### Descripción general del producto: Videoscopio Fluke de 8,5 mm con sonda de videoscopio de 1,2 m

#### Entorno industrial ligero

- Pruebas de control de calidad
- Inspecciones de mantenimiento de maquinaria
- Inspección de interruptores y engranajes
- Inspecciones de ascensores
- Inspección de soldaduras

#### Equipos pesados

- Inspección de líneas hidráulicas
- Inspección de soldaduras

#### Energía

- Inspección de sistemas eléctricos

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-ec](http://www.fluke.com/es-ec)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
12/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**