

# Pozo de metrología de campo Fluke Calibration 9173



## Características principales

### Precisión de la pantalla

Tradicionalmente, los pozos secos se calibran insertando un PTR calibrado dentro de uno de los pozos y haciendo ajustes al sensor de control interno del calibrador con base en las lecturas del PRT. Esto tiene un valor limitado puesto que las características únicas del PRT de referencia, que en esencia se volvió "calibrado dentro" del calibrador, a menudo son muy diferentes de los termómetros probados por el calibrador. Esto es complicado debido a la presencia de gradientes térmicos significativos dentro del bloque y a la inmersión inadecuada del sensor dentro de los bloques que sencillamente son demasiado cortos.

Los pozos de metrología son diferentes. Los gradientes de temperatura, los efectos de carga y la histéresis se han minimizado para que la calibración de la pantalla sea mucho más fiable. Solo usamos PRT trazables y acreditados para calibrar pozos de metrología y nuestros electrónicos de propietario demuestran de manera consistente una precisión repetible más de diez veces mejor que nuestras especificaciones, con rango de  $\pm 0.1$  °C a temperaturas más comúnmente usadas de  $\pm 0.25$  °C a 661 °C.

An [nota de aplicación](#) está disponible para ayudar a entender mejor las incertidumbres arriba mencionadas.

Para una precisión aún mejor, los pozos de metrología se pueden solicitar con electrónicos integrados para lectura externa PRT con características ITS-90. (Ver barra lateral, Termometría de referencia integrada)

### Estabilidad

Las fuentes de calor de Fluke Calibration se han conocido por mucho tiempo como las fuentes de calor más estables en el mundo. Solo mejora con pozos de metrología. Las dos unidades de baja temperatura (modelos 9170 y 9171) son estables a

$\pm 0.005$  °C de su rango completo. Incluso la unidad de 700 °C (Modelo 9173) alcanza una estabilidad de  $\pm 0.03$  °C. Solo en los baños de fluidos y dispositivos primarios de punto fijo se puede encontrar una mejor estabilidad. Los “controladores listos para usarse” que usan la mayoría de los fabricantes de pozos secos sencillamente no pueden ofrecer este nivel de rendimiento.

### **Uniformidad axial**

El documento EA-10/13 sugiere que los pozos secos deben incluir una zona de homogeneidad de temperatura máxima, la cual se extiende a lo largo de 40 mm (1.54 in), generalmente al fondo del pozo. No obstante, los pozos de metrología combinan nuestros electrónicos únicos con el control de zona dual y más profundidad del pozo que la que se encuentra en los pozos secos para proveer zonas homogéneas por encima de los 60 mm (2.36 in). Los gradientes verticales en estas zonas varían de  $\pm 0.02$  °C, a 0 °C, a  $\pm 0.4$  °C, a 700 °C.

Aun mejor, los pozos de metrología de hecho tienen estas especificaciones publicadas para cada unidad y trabajamos por ellas.

### **Uniformidad radial**

Uniformidad radial es la diferencia de temperatura entre un pozo y otro. Para fuentes de calor con diseño deficiente o cuando se usan sondas de diámetro grande, estas diferencias pueden ser muy grandes. Para los pozos de metrología, definimos nuestra especificación como la diferencia de temperatura más grande entre las zonas verticalmente homogéneas de cualquiera de los dos pozos que tienen 6.4 mm (0.25 in) de diámetro o menos. Las unidades frías (9170 y 9171) brindan una uniformidad radial de  $\pm 0.01$  °C y las unidades calientes (9172 y 9173) varían del rango de  $\pm 0.01$  °C a  $\pm 0.04$  °C (a 700 °C).

### **Carga**

La carga se define como el cambio de temperatura que detecta un termómetro de referencia insertado en el fondo de un pozo después de que el resto de los pozos también están llenos con termómetros.

Para los pozos de metrología, los efectos de carga se minimizan por las mismas razones que se minimizan los gradientes axiales. Usamos pozos más profundos de los que se encuentran en los pozos secos. Y usamos controles de propietario de zona dual. Los efectos de carga son menores, de apenas  $\pm 0.005$  °C en las unidades frías.

### **Histéresis**

La histéresis térmica existe más a menudo en sensores de control interno que en los PRT de referencia de buena calidad. Se evidencia mediante la diferencia de dos medidas externas de la misma temperatura de referencia cuando se aborda dicha temperatura desde dos diferentes direcciones (más caliente o más frío) y generalmente es más grande en el punto medio del rango de temperatura de una fuente de calor. Existe dado que los sensores de control tradicionalmente están diseñados para la resistencia y no cuentan con las características de diseño “sin fatiga” de los SPRT o incluso de la mayoría de los PRT. Para pozos de metrología, los efectos de la histéresis van de 0.025 °C a 0.07 °C.

### **Profundidad de inmersión**

Aspectos importantes de la profundidad de inmersión No solo ayuda a minimizar el gradiente axial y los efectos de carga; además, ayuda a dirigir las características únicas de inmersión de cada termómetro probado en la fuente de calor. Dichas características incluyen la ubicación y tamaño del sensor real dentro de la sonda, el ancho y la masa térmica de la sonda y los cables de conexión usados para conectar el sensor con el exterior. Los pozos de metrología cuentan con profundidades de pozo de 203 mm (8 in) en los modelos 9171, 9172, y 9173. El modelo 9170 tiene una profundidad de 160 mm (6.3 in) para facilitar la temperatura de  $-45$  °C.

### **Otras características notables**

La pantalla grande de LCD, el teclado numérico y los menús de pantalla hacen que el uso de los Pozos de metrología sea fácil e intuitivo. La pantalla muestra la temperatura del bloque, del termómetro de referencia integrado, temperatura de desconexión, criterio de estabilidad y tasas de rampa. Se puede configurar la interfaz de usuario para mostrarla en inglés, francés o chino.

Los cuatro modelos vienen con una interfaz serial RS-232 y el modelo 9930 con software Interface-it. También son compatibles con el software del modelo 9938 MET/TEMP II para calibraciones completamente automatizadas de los RTD, termopares y termistores.

Aun sin una PC, los pozos de metrología cuentan con cuatro distintas tareas preprogramadas de calibración que admiten hasta ocho puntos de referencia de temperatura con tiempos de “rampa y espera” entre cada uno de ellos. Hay un protocolo automatizado de “prueba de interruptor” que reinicia en la “banda-muerta” para interruptores térmicos. Además, un botón especial de °C/ °F permite cambiar fácilmente las unidades de temperatura.

Cada uno de los seis espacios de inserción estándar se puede ordenar con cada unidad, ajustándose a una variedad de diámetros de sonda de tamaño métrico e imperial. (Vea el recuadro a la derecha. Descargue la hoja de datos completa para ver la información detallada). Además, los pozos de metrología tienen tamaño pequeño y liviano, ideal para llevarlos a cualquier lugar.

## 9170

El modelo 9170 alcanza las temperaturas más bajas de la serie, llegando a  $-45\text{ °C}$  en condiciones normales en interiores. El 9170 es estable a  $\pm 0.005\text{ °C}$  sobre su rango total de temperatura (hasta  $140\text{ °C}$ ) y tiene 160 mm (6.3 in) de profundidad de inmersión. Con una uniformidad axial de  $\pm 0.02\text{ °C}$  y una uniformidad radial de  $\pm 0.01\text{ °C}$ , este modelo brinda una incertidumbre excepcional y es perfecto para una amplia variedad de aplicaciones farmacéuticas y otras.

## Descripción general del producto: Pozo de metrología de campo Fluke Calibration 9173

**Con precisión suficiente para uso en laboratorios, además de contar con la resistencia y portabilidad suficientes para llevarlos a cualquier parte**

- Fuentes de calor industriales (precisión, estabilidad, uniformidad) con el mejor rendimiento del mundo
- Profundidad de inmersión a 203 mm (8 in)
- La entrada de referencia ITS-90 opcional lee PRT a  $\pm 0.006\text{ °C}$
- Rango de temperatura de  $-45\text{ °C}$  a  $700\text{ °C}$

Cada cierto tiempo aparece un nuevo producto que cambia las reglas. Ocurrió cuando introdujimos los pozos secos portátiles. Ocurrió cuando introdujimos los micro baños. Ahora hemos combinado un rendimiento de nivel de baño con la funcionalidad del pozo seco y termometría de referencia legítima para crear pozos de metrología.

Con nuevos electrónicos innovadores de Fluke Calibration (patentes en trámite), los pozos de metrología le brindan un rendimiento con la calidad de laboratorio en cualquier ambiente de campo en el que usted tenga que trabajar. Las nuevas técnicas de control analógicas y digitales brindan una buena estabilidad de hasta  $\pm 0.005\text{ °C}$ . Además, mediante un control de zona dual, la uniformidad axial (o “vertical”) es tan buena que llega al índice de  $\pm 0.02\text{ °C}$  sobre una zona de 60 mm (2.36 in). ¡Eso es 60 mm! Tal rendimiento no existe en ningún lugar fuera de los baños de fluidos.

De manera breve, hay seis componentes críticos del rendimiento en una fuente de calor industrial (los cuales explica la comunidad europea de metrología, por ejemplo, en el documento EA-10/13): precisión de la pantalla calibrada, estabilidad, uniformidad axial (vertical), uniformidad radial (de pozo a pozo), impacto de la carga e histéresis. Hemos agregado una séptima parte en la forma de una entrada de termómetro de referencia legítimo y cread toda una nueva categoría de productos: los pozos de metrología.

(Por cierto, los pozos de metrología son los únicos productos en el mercado avalados por especificaciones publicadas dirigidas a cada categoría de rendimiento en el EA-10/13. Nuestras especificaciones no son solo ilusiones o guías. Aplican a cada pozo de metrología que vendemos).

# Especificaciones: Pozo de metrología de campo Fluke Calibration 9173

Especificaciones	
Rango (a 23 °C ambiente)	50 °C a 700 °C <sup>1</sup> (122 °F a 1292 °F)
Precisión de la pantalla	±0.2 °C: 50 °C a 425 °C ±0.25 °C: 425 °C a 660 °C
Estabilidad	±0.005 °C: 50 °C a 100 °C ±0.01 °C: 100 °C a 425 °C ±0.03 °C: 425 °C a 700 °C
Uniformidad axial	±0.1 °C: 50 °C a 100 °C ±0.25 °C: 100 °C a 425 °C ±0.4 °C: 425 °C a 700 °C
Uniformidad radial	±0.01 °C: 50 °C a 100 °C ±0.025 °C: 100 °C a 425 °C ±0.04 °C: 425 °C a 700 °C
Efecto de carga (con una sonda de referencia de 6.35 mm y tres sondas de 6.35 mm)	±0.02 °C a 425 °C ±0.04 °C a 700 °C
Histéresis	a 0.07 °C
Profundidad del pozo	203 mm (8 in)
Resolución	0.001 °C
Pantalla	LCD, selección por parte del usuario entre °C o °F
Teclado	Tecla diez con botón decimal y ±. Teclas de función, tecla de menú y tecla de °C / °F.
Tiempo de enfriamiento	235 min: de 700 °C a 50 °C 153 min: de 700 °C a 100 °C
Tiempo de calentamiento	46 min: de 50 °C a 700 °C
Tamaño (Al x An x Prof)	366 x 203 x 323 mm (14.4 x 8 x 12.7 in)
Peso	15 kg (33 lb)
Alimentación	115 V CA (±10 %), o 230 V CA (±10 %), 50/60 Hz, 1025 W
Interfaz para computadora	Interfaz RS-232 con software de control 9930 Interface-it incluido
Calibración trazable (NIST)	Datos a 100 °C, 200 °C, 350 °C, 500 °C y 660 °C
1. Calibrado a 660 °C; termómetro de referencia recomendado a altas temperaturas.	
Especificaciones	Entrada de referencia integrada
Rango de temperatura	-200 °C a 962 °C (-328 °F a 1764 °F)
Rango de resistencia	0 Ω a 400 Ω, selección automática de rangos
Caracterizaciones	ITS-90 subrango 4, 6, 7, 8, 9, 10, y 11 Callendar-Van Dusen (CVD): R <sub>0</sub> , a, b, d
Precisión de resistencia	0 Ω a 20 Ω: 0.0005 W 20 Ω a 400 Ω: 25 ppm

Precisión de la temperatura (no incluye incertidumbre de la sonda)	<b>PRT de 10 <math>\Omega</math>:</b> $\pm 0.013$ °C a 0 °C $\pm 0.014$ °C a 155 °C $\pm 0.019$ °C a 425 °C $\pm 0.028$ °C a 700 °C	<b>PRT de 25 <math>\Omega</math> y 100 <math>\Omega</math>:</b> $\pm 0.005$ °C a -100 °C $\pm 0.007$ °C a 0 °C $\pm 0.011$ °C a 155 °C $\pm 0.013$ °C a 225 °C $\pm 0.019$ °C a 425 °C $\pm 0.027$ °C a 661 °C
Resolución de resistencia	0 $\Omega$ a 20 $\Omega$ : 0.0001 $\Omega$ 20 $\Omega$ a 400 $\Omega$ : 0.001 $\Omega$	
Período de medición	1 segundo	
Conexión de la sonda	Conector DIN de 4 cables blindados y 5 pines	
Calibración	Acreditado para NVLAP (solo entrada de referencia integrada), se provee calibración NIST trazable	

## Modelos



### **Fluke 9173-A**

Fluke Calibration 9173-A Metrology Well  
Insert "A", Al-Brnz, Misc Holes  
50°C to 700°C

---

Includes:

- INSX
- 

### **Fluke 9173-B**

Fluke Calibration 9173-B Metrology Well  
Insert "B", Al-Brnz, Comparison Holes  
50°C to 700°C

---

Includes:

- INSX
- 

### **Fluke 9173-C**

Fluke Calibration 9173-C Metrology Well  
Insert "C", Al-Brnz, 0.25-inch Holes  
50°C to 700°C

---

Includes:

- INSX
- 

### **Fluke 9173-D**

Fluke Calibration 9173-D Metrology Well  
Insert "D", Al-Brnz, Comparison Metric Holes  
50°C to 700°C

---

Includes:

- INSX
- 

### **Fluke 9173-E**

Fluke Calibration 9173-E Metrology Well  
Insert "E", Al-Brnz, Misc Metric Holes, w/ 0.25-inch Ref Hole  
50°C to 700°C

---

Includes:

- INSX
- 

### **Fluke 9173-F**

Fluke Calibration 9173-F Metrology Well  
Insert "F", Al-Brnz, Metric Comparison Holes, w/ 0.25-inch Ref Hole  
50°C to 700°C

---

Includes:

- INSX
- 

### **Fluke 9173-A-R**

Fluke Calibration 9173-A-R Metrology Well  
Insert "A", Al-Brnz, Misc Holes  
50°C to 700°C

---

Includes:

- INSX
  - Built-In Reference
- 

### **Fluke 9173-B-R**

Fluke Calibration 9173-B-R Metrology Well  
Insert "B", Al-Brnz, Comparison Holes  
50°C to 700°C

---

Includes:

- INSX
  - Built-In Reference
- 

### **Fluke 9173-C-R**

Fluke Calibration 9173-C-R Metrology Well

Insert "C", Al-Brnz, 0.25-inch Holes  
50°C to 700°C

---

Includes:

- INSX
  - Built-In Reference
- 

### **Fluke 9173-D-R**

Fluke Calibration 9173-D-R Metrology Well  
Insert "D", Al-Brnz, Comparison Metric Holes  
50°C to 700°C

---

Includes:

- INSX
  - Built-In Reference
- 

### **Fluke 9173-E-R**

Fluke Calibration 9173-E-R Metrology Well  
Insert "E", Al-Brnz, Misc Metric Holes, w/ 0.25-inch Ref Hole  
50°C to 700°C

---

Includes:

- INSX
  - Built-In Reference
- 

### **Fluke 9173-F-R**

Fluke Calibration 9173-F-R Metrology Well  
Insert "F", Al-Brnz, Metric Comparison Holes, w/ 0.25-inch Ref Hole  
50°C to 700°C

---

Includes:

- INSX
  - Built-In Reference
-



**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-ec](http://www.fluke.com/es-ec)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
12/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**