

# Ventana infrarroja Fluke 050 CLKT para aplicaciones de exteriores e interiores



## Características principales

**Las ventanas infrarrojas Fluke CLKT están disponibles en tres tamaños: 50 mm (2 in), 75 mm (3 in) y 100 mm (4 in)**

Cada ventana infrarroja CLKT se ha diseñado y probado para soportar arcos eléctricos de hasta 50 kA durante 30 ciclos.

El revestimiento de ClirVu® (exclusivo para las ventanas infrarrojas Fluke) sella la lente antes del montaje para protegerla contra la degradación por humedad, lo que la hace perfecta para ambientes exteriores muy cálidos o muy fríos.

Cada ventana infrarroja Fluke incorpora una placa de identificación con un número exclusivo que permite confirmar la localización y efectuar reparaciones rápidamente.

Las ventanas infrarrojas CLKT se entregan con una llave de acceso de seguridad, instrucciones de instalación y plantilla de taladrado exclusiva.

Para una instalación en 5 minutos o menos y con Autoground, considere la CV300.

## Descripción general del producto: Ventana infrarroja Fluke 050 CLKT para aplicaciones de exteriores e interiores

**Ahorre tiempo y realice inspecciones eléctricas infrarrojas más eficientes**

Al instalar una ventana infrarroja Fluke, ya no será necesario apagar o extraer las puertas de los paneles: quizás no tenga que volver a abrir la puerta del panel de nuevo. Las inspecciones se realizan ahora de manera más rápida, sencilla y segura que nunca.

Su mayor inversión no es el equipo que hay detrás de la puerta del panel; su prioridad es ofrecer la mejor protección para los electricistas, ingenieros e inspectores que arriesgan sus vidas a diario al realizar su trabajo.

## Especificaciones: Ventana infrarroja Fluke 050 CLKT para aplicaciones de exteriores e interiores

<b>Especificaciones de datos ópticos</b>	
Diámetro del inserto de cristal	50 mm (1,97 pulg.)
Diámetro de la abertura de visualización	43 mm (1,7 pul)
Área de la abertura de visualización	1452 mm <sup>2</sup> (2,25 pulg. <sup>2</sup> )
Grosor	2 mm (0,08 pulg.)
Revestimiento ClirVu	Sí
Compatible con infrarrojos de onda corta	Sí
Compatible con infrarrojos de onda media	Sí
Compatible con infrarrojos de onda larga	Sí
Compatible con ultravioleta (UV)	Sí
Compatible con luz visible	Sí
Compatible con IR-Fusion	Sí
Especificaciones ambientales UL50	Tipo 3/12
UL746C	N/A (sin polímero)
UL94	N/A (sin polímero)
Homologación de Canadian Standards Association (CSA)	Sí
Especificaciones ambientales	Tipo 3/12
<b>KEMA (prueba de arco)</b>	
ANSI C37.20.7	50 kA para 30 ciclos a 60 Hz
EEMACS 14-1 Tipo-B	40 kA para 30 ciclos a 60 Hz
<b>ASTA (prueba de arco)</b>	
IEC 62271	20 kA para 5 ciclos a 50 Hz
<b>TUV</b>	
Resistencia a la humedad cíclica	Sí
Resistencia a la vibración	Sí
<b>NEMKO</b>	

Resistencia de materiales aislantes a 100 °	Sí	
Resistencia de materiales aislantes a la presión de bola (Brinell)	Sí	
Prueba de hilo incandescente a 650 °C	Sí	
<b>Registro de Lloyds</b>		
Hasta cuadros eléctricos marinos de 11 kV, interior o exterior	Sí	
<b>Especificaciones generales</b>		
Temperatura máxima	<b>Juntas</b>	250 °C (482 °F)
	Cuerpo	659 °C (1219 °F)
	Óptica	1400 °C (2552 °F)
Juntas	Silicona que cumple la norma para humo bajo y vapores (LSF)	
Clasificación IP	IP65	
Grado de protección NEMA	Tipo 3 / 12	
Resistencia a la vibración	IEC60068-2-6	
Resistencia a la humedad	IEC60068-2-3	
Resistencia a la tracción	Hasta 630 kg (1388 lb)	
Garantía	Sustitución de por vida en caso de defectos de fabricación	

## Modelos



### **FLK-050-CLKT**

Ventana IR C-Range, 50 mm (2 pulg.), Kwik Twist

Includes:

- 2 In. (50mm) C-Range IR Window
- Kwik Twist

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-ec](http://www.fluke.com/es-ec)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
12/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**