

Datos técnicos

## Medidor de fibra óptica Fluke FOM



### Descripción general del producto: Medidor de fibra óptica Fluke FOM

El medidor de fibra óptica de Fluke (FOM) le permite realizar comprobaciones y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sin necesidad de adquirir un medidor completamente nuevo. Conecte el medidor FOM directamente a cualquier multímetro digital con una función de mV CC y una impedancia de entrada de 10 M $\Omega$  para comprobar de forma rápida y fiable la pérdida del sistema de cable de fibra óptica. Las fuentes de luz y los latiguillos se venden por separado.

## Modelos



### **Fluke FOM**

Fluke FOM Fiber Optic Meter

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Ibérica, S.L.**  
Avda de la Industria, 32  
Edificio Payma  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Spain  
Tel: +34 91 414 0100  
E-mail: [cs.es@fluke.com](mailto:cs.es@fluke.com)  
[www.fluke.es](http://www.fluke.es)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.  
Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
11/2021

**No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.**