

Datos técnicos

Estuche de gran resistencia Fluke CXT80



Características principales

- La flotabilidad permite que el maletín flote en agua salada con una carga de 3,6 kg
- Incluye una válvula automática de purga para lograr una rápida igualación después de ocurrir cambios en la presión atmosférica
- Incorpora una junta tórica de neopreno única de 6,4 mm y cierres de ABS para conseguir una excelente estanquidad

Descripción general del producto: Estuche de gran resistencia Fluke CXT80

Irrompible, hermético al agua y al aire, a prueba de polvo, químicamente resistente y a prueba de corrosión.

Modelos



Fluke CXT80

For use with the following test tools:

- Multimeters: 27, 83 V, 85 V, 87 V, 187, 189
 - Process Tools: 724, 725, 726, 789
-

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Ibérica, S.L.
Avda de la Industria, 32
Edificio Payma
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.es

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.
Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.