

## Adaptador de código de barras Fluke 700BCA



### Descripción general del producto: Adaptador de código de barras Fluke 700BCA

**Descripción:** Cable conductor de cuatro hilos recubiertos unido a un conector D-sub de 9 clavijas hembra y a otro macho.

**Aplicación:** Permite conectar y traducir la información entre el calibrador de procesos de documentación Fluke 743 y un lector óptico de código de barras Hewlett Packard HBSW-8200.

### Especificaciones: Adaptador de código de barras Fluke 700BCA

#### Especificaciones mecánicas y generales

Dimensiones	Longitud total aproximada de 15 cm
Garantía	Un año
Material	Cable y carcasas de PVC negro, cascos estañados y contactos de cobre bañados en oro

## Modelos



### **Fluke 700BCA**

Bar Code Adapter

- 
- Interface cable
  - Calibrator to bar code wand
  - Instruction sheet in English, French, German, Italian, and Spanish.
-

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-gt](http://www.fluke.com/es-gt)

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
01/2022

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**