

**Datos técnicos**

# Caja de cambio para medidores y accesorios, modelo C1600



## Características principales

### Características

- Su interior es lo suficientemente grande como para guardar y proteger sus instrumentos, accesorios y otros artículos imprescindibles.
- Junta de goma en la tapa que impide la entrada de polvo y humedad.
- Bandeja extraíble para mantenerlo todo organizado.
- Fácil acceso a piezas pequeñas, como fusibles, baterías, sondas y cables, a través del compartimiento en la parte superior de la tapa, con cierre a presión.
- Incluye cinco correas de velcro para envolver cables y puntas de prueba cuando no se utilicen.
- Se puede cerrar con un candado.
- Mango de gran tamaño que facilita el transporte.

## Descripción general del producto: Caja de cambio para medidores y accesorios, modelo C1600

El estuche C1600 es de plástico reforzado y ha sido diseñado para transportar multímetros digitales portátiles y calibradores de procesos de Fluke, así como la mayoría de accesorios utilizados con estos instrumentos.

**Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.**

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-gt](http://www.fluke.com/es-gt)

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
01/2022

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**