

Datos técnicos

## Estuche HC80 para instrumentos de Fluke



### Características principales

- Estuche de transporte flexible y funda con bolsillo interior y exterior de poliéster de alta calidad
- Un año de garantía

### Descripción general del producto: Estuche HC80 para instrumentos de Fluke

Consiga el accesorio perfecto para sus instrumentos de Fluke. El HC80 es un estuche de transporte duradero de poliéster con bolsillo interior y exterior de alta calidad. Incorpora una trabilla para cinturón y diseño con apertura de lengüeta para almacenar, sujetar y transportar la mayoría de multímetros digitales, pinzas amperimétricas, medidores de aislamiento y otros muchos instrumentos populares de Fluke.

### Especificaciones: Estuche HC80 para instrumentos de Fluke

Dimensiones

229 x 127 x 64 mm  
(9 x 5 x 2,5 pulgadas)

El estuche HC80 es compatible con los siguientes productos de Fluke:

- Multímetros: 113, 114, 115, 116, 117, 77-4, 175, 177, 179, 83-V, 87-V, 233, 287, 289, 3000 FC
- Termómetros: 51-II, 52-II, 53-II, 54-II
- Pinzas amperimétricas: 323, 324, 325
- Calibradores y multímetros de procesos: 712, 712B, 714, 714B, 715, 787, 787B, 789

## Modelos



### **HC80**

HC80 Holster Case for Fluke Meters

---

**Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.**

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-gt](http://www.fluke.com/es-gt)

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
01/2022

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**