

Datos técnicos

Fluke i1730-flex3000/3pk iFlex® Current Clamps



Descripción general del producto: Fluke i1730-flex3000/3pk iFlex® Current Clamps

Las sondas de corriente flexibles iFlex® de 915 mm (24 in) para el registrador de energía Fluke 1730 expanden el rango de medición del dispositivo Fluke 1730 a 3000 A de CA, a la vez que ofrecen la máxima flexibilidad de medición. Las sondas iFlex® se conectan directamente al registrador de energía y muestran las mediciones de corriente sin factores de escala proclives a errores. El cordón de 1.8 m (6 pies) permite una separación entre la ubicación de la medición y el registrador de energía, lo que facilita la visualización de la pantalla. Los cables iFlex® del registrador de energía serie Fluke 1730 están disponibles en 12, 24 y 36 pulgadas.

Modelos



Fluke i1730-flex3000/3pk

A 24 inch, 3 pack Current Clamps

-
- 3000A 24 inch, 3 pack iFlex® Current Clamps
-

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-gt

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
11/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.