

Datos técnicos

Pinzas amperimétricas Fluke i17XX-flex1500 con iFlex®/paquete de 4



Descripción general del producto: Pinzas amperimétricas Fluke i17XX-flex1500 con iFlex®/paquete de 4

Las sondas de corriente flexibles iFlex de 12 pulgadas para el Fluke 17XX miden a 1500 A CA y, a su vez, ofrecen la máxima flexibilidad de medición. Las sondas iFlex se conectan directamente al registrador de energía o potencia 173X y muestran las mediciones de corriente sin factores de escala proclives a errores. El cordón de 1.8 m (6 pies) permite una separación entre la ubicación de la medición y el registrador de energía. Lo que facilita la visualización de la pantalla. Los cables iFlex del Fluke 17XX están disponibles en modelos de 12, 24 y 36 pulgadas.

Modelos



i17XX-flex1500/4pk

1500A 12 inch, 4 pack iFlex® Current Clamps

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-gt

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.