

Datos técnicos

Transformadores de corriente con pinzas Fluke i40s-EL/paquete de 3



Descripción general del producto: Transformadores de corriente con pinzas Fluke i40s-EL/paquete de 3

El transformador de corriente tipo pinza Fluke i40s-EL se usa para la medición de baja corriente, es adecuado para realizar mediciones de hasta 40 A y también mide de manera precisa los transformadores de corriente secundarios de 1 A y 5 A. La mordaza del i40s-EL puede fijarse en conductores de corriente de hasta 15 mm de diámetro.

Modelos



Fluke i40s-EL/3pk

40A Clamp-on Current Transformer, 3 pack

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-gt

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.