

Datos técnicos

## Kit de pinza amperimétrica de CA/CC y estuche de transporte Fluke i410-KIT



### Descripción general del producto: Kit de pinza amperimétrica de CA/CC y estuche de transporte Fluke i410-KIT

Kit especial para profesionales de la electricidad que buscan añadir a su multímetro digital las capacidades de medición de CC y CA. Incluye un amplio estuche de transporte para guardar y proteger el medidor y la pinza amperimétrica, además de espacio adicional para sus puntas de comprobación, sondas y manuales.

## Modelos



### Fluke i410 Kit

- [i410](#) 1-400A AC rms, 1-400A DC Current Clamp
- Zippered vinyl carry case with moveable divider

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-gt](http://www.fluke.com/es-gt)

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
01/2022

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**