

Datos técnicos

Kit de comprobación de presión neumática Fluke 700PTPK



Características principales

- Construcción de fácil manejo, resistente y confiable, capaz de generar una presión neumática de -12.7 psi/-0.87 bar a 600 psi/41 bar.
- Ofrece una completa solución de comprobación y calibración de la presión si se combina con un manómetro de presión de precisión 700G de Fluke.
- Además, puede combinarse con el software Fluke 700G/TRACK para cargar más de 8000 mediciones de presión registradas sobre el terreno en una computadora

Descripción general del producto: Kit de comprobación de presión neumática Fluke 700PTPK

Genera una presión de hasta 600 psi/41 bar. Incluye la bomba neumática manual 700PTP-1, mangueras y adaptadores de prueba y un estuche rígido de protección.

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-gt

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.