


Datos técnicos

Fluke ES-162P4-2 4-Pole Stake Kit



Descripción general del producto: Fluke ES-162P4-2 4-Pole Stake Kit

Ejecución de medición de caída potencial de 3 y 4 hilos (Medición con picas). Usado con los modelos Fluke 1623-2 y 1625-2. Elementos ya incluidos en el kit del comprobador Fluke 1625-2.

Modelos



Fluke ES-162P4-2

- (4) Stakes
- (1) 50 m cable reel of red wire
- (1) 25 m cable reel of blue wire
- (1) 25 m cable reel of green wire

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-gt

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.