


Datos técnicos

Kit de montaje 1743/44 POLESET



Descripción general del producto: Kit de montaje 1743/44 POLESET

Al incorporar carcasas resistentes a la intemperie IP65, los registradores de calidad eléctrica Fluke 1743 y 1744 pueden instalarse donde quiera que los necesite. Gracias a su resistente kit de montaje, los registradores Fluke 1743 y 1744 pueden instalarse de forma fácil y segura en postes de electricidad o mantenerse suspendidos de otros elementos. El conjunto incluye una placa de montaje y una correa que pueden fijarse a los registradores con los cierres y puntos de anclaje existentes.

Modelos



Fluke 1743/44 Poleset

Fluke MBX 300 Poleset Mounting Kit

Fluke MBX Clamp 1A/10A

Fluke Set of 3 1A/10A Current Clamps

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-gt

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.