

# Kit de puntas de comprobación de lujo para aplicaciones electrónicas Fluke TL81A



## Características principales


El kit TL81 consta de un estuche de nailon con cuatro secciones que contiene dos de cada uno (uno negro y otro rojo) de los siguientes elementos:

- Punta de comprobación de 1 metro con un conector tipo banana de ángulo recto con cobertura de seguridad en un extremo y una sonda de comprobación de acero inoxidable en el otro, y es capaz de soportar hasta 10 A. Las puntas aisladas con silicona son más flexibles ante temperaturas frías y más resistentes ante temperaturas altas
- Pinza de cocodrilo aislada que soporta hasta 5 A
- Extensor de punta de sonda aislada que soporta hasta 3 A
- Sonda de comprobación modular con conector tipo banana en el mango que soporta hasta 10 A
- Punta de comprobación modular con pinza de gancho y conector tipo banana que soporta hasta 5 A
- Punta de comprobación modular con pinza de sujeción y conector tipo banana que soporta hasta 5 A
- Pinza de cocodrilo modular con conector tipo banana que soporta hasta 5 A
- Adaptador de punta de sonda IC de tipo deslizante (soporta hasta 3 A) y acopladores de punta de comprobación
- Terminal de horquilla sin aislamiento con conector tipo banana que soporta hasta 10 A
- CAT III 300V
- Compatible con multímetros Fluke y de otros fabricantes que aceptan conectores tipo banana de diámetro estándar, con recubrimiento de seguridad
- Aprobación de CSA
- Un año de garantía

## **Descripción general del producto: Kit de puntas de comprobación de lujo para aplicaciones electrónicas Fluke TL81A**

El kit de puntas de comprobación de lujo para aplicaciones electrónicas Fluke TL81A es ideal para comprobar equipos electrónicos. Permite comprobaciones versátiles gracias a las sondas de comprobación modulares, las pinzas de cocodrilo y de comprobación, y otros accesorios incluidos; además de poder conectarse directamente a las puntas de comprobación SureGrip™. El kit consta de un estuche de nailon con cuatro secciones que incluye 11 elementos.

## Modelos



### Fluke TL81A

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800)**  
**443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-gt](http://www.fluke.com/es-gt)

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
01/2022

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**