

Datos técnicos

Kit de puntas de comprobación de lujo Fluke SureGrip™ TLK282 para aplicaciones automotrices



Características principales

- Probado a 60 V CC

Descripción general del producto: Kit de puntas de comprobación de lujo Fluke SureGrip™ TLK282 para aplicaciones automotrices

Todo lo que puede encontrar en el kit de cables de prueba para automoción TLK281 con algunos añadidos. Use las puntas de sonda rígidas para acceder a los conectores impermeables en inyectores de combustible, TPS y sensores MAP. Una sonda de gancho con émbolo permite la conexión rápida a las puntas o a los conductores expuestos.

Modelos



Fluke TLK282

SureGrip™ Deluxe Automotive Test Lead Kit

Kit contains:

- TP81 Insulation Piercing Clip Set
- TP40 Automotive Back Probe Pins (five)
- TL224 Suregrip™ Silicone Test Lead Set
- TP220 Suregrip™ Test Probe Set
- AC220 Suregrip™ Alligator Clip Set
- AC285 Suregrip™ Large Jaw Alligator Clip Set
- AC280 Suregrip™ Hook Clip Set
- Soft Case

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-gt

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.