

Datos técnicos

Lente infrarroja macro



Descripción general del producto: Lente infrarroja macro

Lente macro para corta distancia (0,5x) destinada a la inspección y análisis de objetos aún más pequeños en aplicaciones de I+D.

Aplicaciones: I+D, objetivos extremadamente pequeños, placas de circuito impreso (disipación térmica), sustratos de semiconductores y sellados.

Compatible con RSE300 y RSE600.

Especificaciones: Lente infrarroja macro

Description	
Object size	11 mm x 8.25 mm
Focus distance	10.8 mm +/- 1 mm (0.4 in)

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-gt

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.